




| Eingestellte Sitztiefe am Rückenteilhalter | Vordere Gaszylinder-Montage (A - B - C) | Rücken-Schliessbolzen - 38 mm - Artikel 20383 | Rücken-Schliessbolzen - 96 mm - Artikel 21888 | Startwinkel |
|--|---|---|---|---------------|
| 40 | B | X | | 91 ° |
| 40 | C | X | | 101 ° |
| 40 | A | X | | nicht möglich |
| 42,5 | A | X | | 92 ° |
| 42,5 | C | | X | 85 ° |
| 42,5 | B | X | | 101 ° |
| 42,5 | C | X | | nicht möglich |
| 42,5 | A | | X | nicht möglich |
| 42,5 | B | | X | nicht möglich |
| 45 | C | | X | 95 ° |
| 45 | B | | X | 85 ° |
| 45 | A | X | | 103 ° |
| 45 | B | X | | nicht möglich |
| 45 | C | X | | nicht möglich |
| 45 | A | | X | nicht möglich |
| 47,5 | A | | X | 87 ° |
| 47,5 | B | | X | 97 ° |
| 47,5 | C | | X | 107 ° |
| 47,5 | A | X | | nicht möglich |
| 47,5 | B | X | | nicht möglich |
| 47,5 | C | X | | nicht möglich |
| 50 | A | | X | 98 ° |
| 50 | B | | X | 108 ° |
| 50 | C | | X | nicht möglich |



Vordere Gaszylinder-Anbindung (A - B - C)






Kurzer Rücken-Schliessbolzen - 38 mm




Langer Rücken-Schliessbolzen - 96 mm

| Anwendungsanleitung für diese Übersicht: | |
|--|--|
| Grün = Standard-Einstellung für die gewählte Sitztiefe | Grüne Linien zeigen die Standard-Einstellung. |
| Gelb = Alternative Einstellung mit niedrigerem Startwinkel | Gelbe Linien zeigen die alternative Einstellung wenn ein kleinerer Startwinkel benötigt wird. |
| Blau = Alternative Einstellung mit höherem Startwinkel | Die blaue Linien zeigen die Einstellungs-Möglichkeit für einen höheren Startwinkel. Diese Einstellung empfiehlt sich bei Nutzern mit einer geblockten Hüftsituation. |

| Eingestellte Sitztiefe am Rückenteilhalter | Gaszylinder-Montage vorne muss immer am mittleren Loch = B erfolgen (siehe Zeichnung) | Eingestellte Sitztiefe an Zylinderhalterung | Startwinkel |
|--|---|---|---------------|
| 42,5 | B | 42,5 | 92° |
| 42,5 | B | 45 | 83° |
| 42,5 | B | 47,5 | not possible |
| 42,5 | B | 50 | nicht möglich |
| 45 | B | 45 | 92° |
| 45 | B | 47,5 | 83° |
| 45 | B | 42,5 | 104° |
| 45 | B | 50 | nicht möglich |
| 47,5 | B | 47,5 | 92° |
| 47,5 | B | 50 | 83° |
| 47,5 | B | 45 | 104° |
| 47,5 | B | 42,5 | nicht möglich |
| 50 | B | 50 | 92° |
| 50 | B | 47,5 | 104° |
| 50 | B | 42,5 | nicht möglich |
| 50 | B | 45 | nicht möglich |



Vordere Gaszylinder-Anbindung (A - B - C)



An einem CED/S (ST 37,5 bis 45 cm) wird das gleiche Schema angewendet wie bei einer ST 42,5-50 cm

Anwendungsanleitung für diese Übersicht:

| | |
|---|---|
| Grün = Standard-Einstellung für die gewählte Sitztiefe | Die grünen Linien zeigen die Standard-Einstellung bei identischer Einstellung an der Zylinder-Aufnahme hinten und der Einstellung am Rückenteilhalter. An der Zylinder-Halterung hinten befinden sich Markierungen für die Sitztiefe. |
| Gelb= Alternative Einstellung mit niedrigerem Startwinkel | Die gelben Linien zeigen die alternative Einstellung. Hierbei wird die Zylinder-Aufnahme hinten in die nächst höhere Sitztiefe eingestellt. Diese Einstellung bewirkt einen kleineren Startwinkel. |
| Blau - Alternative Einstellung mit höherem Startwinkel | Die blauen Linien zeigen die Einstellungs-Möglichkeit für einen höheren Startwinkel. Diese Einstellung empfiehlt sich bei Nutzern mit einer geblockten Hüftsituation. Hierbei wird die Zylinder-Aufnahme hinten in die nächst niedrigere Sitztiefe eingestellt. |

| Sitztiefe in cm | Artikel 80172 - Montagerichtung | Position von 80172 an Halterung des Sitzrahmens | Rücken- Schließbolzen - 82 mm | Startwinkel | Winkelbereich (maximaler Rückenwinkel) | Sitzplatten-Typ |
|-----------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| 40,00 | Entgegengesetzt | C + D | 23880 | 92° | 40° | kurz |
| 42,50 | Standard | E + F | 23880 | 92° | 40° | kurz |
| 45,00 | Standard | D + E | 23880 | 92° | 40° | kurz |
| 47,50 | Standard | C + D | 23880 | 92° | 40° | lang |
| 50,00 | Standard | B + C | 23880 | 92° | 40° | lang |

80172 - Standard Montagerichtung für ST 42,5 - 50,0 cm



80172 - **Entgegengesetzt** nur für ST 40,0 cm



Löcher A - F für Positionierung von 80172 an Sitzrahmen-Halterung



A + B = 50,0 cm

B + C = 47,5 cm

C + D = 45,0 cm

D + E = 42,5 cm

E + F = 40,0 cm - Nur 1 ST mit entgegengesetzt montiertem Artikel 80172